

Fioles Jaugées En Ptfé Sur Mesure Pour Une Utilisation Scientifique Et Industrielle Avancée

Numéro d'article: PL-1018



Introduction

Fioles jaugées en PTFE de première qualité pour les laboratoires - résistantes aux produits chimiques, antiadhésives, mesures précises. Idéales pour les semi-conducteurs, les applications médicales et analytiques. Acheter maintenant !

[En savoir plus](#)

Volume (ml)	Diamètre intérieur de l'embouchure (mm)	Diamètre extérieur maximum (mm)	Hauteur totale (mm)	Poids (g)
25	17	41	97	41
50	23	52	117	73
100	23	65	117	111
200	29	88	158	232
250	29	90	169	277
500	34	110	213	409
1000	38	150	260	965